

PM-450

Анализатор влажности зерна



Анализатор влажности зерна РМ-450

**Быстрый! Надежный! Простой в использовании!
Большой набор калибровок!**

РМ-450 предназначен для использования по всему миру. Он измеряет большое количество продуктов, включая пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи и т.д.

Список продуктов:

1	Пшеница	6.0-40%	15	Гречиха	6.0-30%
2	Ячмень	6.0-40%	16	Арахис	4.0-20%
3	Кукуруза	6.0-35%	17	Черный перец	4.0-20%
4	Соя	6.0-30%	18	Бобы мунг	6.0-30%
5	Рапс	6.0-30%	19	Фасоль	6.0-30%
6	Рожь	6.0-30%	20	Горох	6.0-35%
7	Овес	6.0-30%	21	Гвоздика	6.0-20%
8	Сорго	6.0-30%	22	Сухой кофе	4.0-40%
9	Подсолнечник (б)	6.0-30%	23	Зеленый кофе	4.0-30%
10	Подсолнечник (ср)	4.0-20%	24	Жареный кофе	1.0-40%
11	Подсолнечник (м)	6.0-20%	25	Кофе Арабика	4.0-40%
12	Длинный рис	9.0-35%	27	Пшеничная мука (выс. белок)	8.0-20%
13	Молотый рис	9.0-20%	28	Пшеничная мука (низкий белок)	8.0-20%
14	Фундук	4.0-15%			

РМ-450 Спецификации

Метод измерения	Диэлектрический (50МГц)
Применение	Сыпучие продукты
Диапазон измерений	1-40% (зависит от продукта)
Объем образца	240мл
Рабочая температура	0-40°C
Функции	Встроенные весы, автоматическая температурная коррекция, авто. отключение, среднее значение
Экран	Цифровой (LCD)
Источник питания	Батарейки (1.5 V "AA", x4)
Потребляемая мощность	240 мВт
Размеры и вес	125 x 205 x 215 мм, 1.3 кг
Аксессуары	Засыпная воронка, емкость для пробы кисточка, батарейки (1.5 V "AA", x4), инструкция по эксплуатации

Преимущества

• Большой набор калибровок!

Версия 4501 используется для зерна, семян и других мелких культур. Так же доступны другие версии РМ-450. Обращайтесь к нам!

• Широкий диапазон измерений

РМ-450 может измерять влажность от 1% до 40%, в зависимости от продукта и версии РМ-450.

• Автоматическая температурная компенсация и компенсация плотности

Емкостной принцип измерения позволяет компенсировать оба этих параметра. РМ-450 имеет встроенные весы и терморезистор, позволяющие получать точные данные при каждом измерении

• Автоматическое отключение питания

После бездействия в течении 3 минут, РМ-450 отключается автоматически, продлевая работу батареи

• Среднее значение

Среднее значение показаний от 2 до 9 измерений может быть подсчитано автоматически

• Универсальность

Маленький вес, большие кнопки, удобная ручка, звуковые сигналы и отображение значков на экране (см. ниже) делает РМ-450 прибором доступным каждому практически в любых условиях.

		
Насыпьте образец	Высыпьте образец	Замените батарейки

Быстрое и простое управление



Нажмите кнопку "POWER", чтобы включить прибор



Выберите номер продукта для анализа



Нажмите кнопку "MEA."



Насыпьте образец



Содержание влаги отображается на экране

	KETT ELECTRIC LABORATORY Представительство в Украине: ЧП "Технотест" ул. Варненская 12-Б, г. Одесса +38 096 0000-737 +38 097 0000-737 +38 066 0000-737 +38 093 0000-337 +38 048 734-41-23 (многоканальный) www.technotest.com.ua
--	--