



### RW 28 basic

Мощная мешалка с механическим управлением. Объем перемешивания до 80 л (H<sub>2</sub>O), используется в лабораториях и на экспериментальных заводах.

- Два диапазона скоростей для высокой вязкости (диапазон I) и для интенсивного перемешивания (диапазон II)
- Сменные перемешивающие насадки

Аксессуары: R 1385, RH 5 Ленточный зажим, R 1300, R 1345, , , , R 1355, R 2722 Н-Штатив, R 2723 Телескопический штатив, R 1331, R 1313, FK 1 Упругая муфта, R 1332 (тефлон), R 1302, R 301 Защита вала насадки, R 301.1 Крепление, R 271 Верхний зажим, R 1333, R 1388

| Технические данные  |                       |
|---|-----------------------|
| Макс. Объем (H <sub>2</sub> O) [l]                        | 80                    |
| Потребляемая мощность привода [W]                         | 220                   |
| Производимая мощность привода [W]                         | 90                    |
| Индикатор скорости  | Шкала                 |
| Диапазон вращающего момента [1/min]                       | 60 - 1400             |
| Вязкость [mPas]   | 50000                 |
| Выходная макс. мощность на насадке [W]                    | 90                    |
| Разрешенное время во вкл. состоянии [%]                   | 100                   |
| Макс. Вращающий момент на насадке [Ncm]                   | 900                   |
| Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин. [Ncm]     | 1144                  |
| Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин. [Ncm]   | 900                   |
| Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин. [Ncm] | 86                    |
| Диапазон вращающего момента I: [1/min]                    | 60                    |
| Диапазон вращающего момента I: [1/min]                    | 400                   |
| Диапазон вращающего момента II: [1/min]                   | 240                   |
| Диапазон вращающего момента II: [1/min]                   | 1400                  |
| Диапазон вращающего момента I: [1/min]                    | 72                    |
| Диапазон вращающего момента I: [1/min]                    | 480                   |
| Диапазон вращающего момента II: [1/min]                   | 288                   |
| Диапазон вращающего момента II: [1/min]                   | 1680                  |
| Контроль диапазона скоростей                              | плавный               |
| Крепление насадок для перемешивания                       | Патрон                |
| Внутренний радиус патрона мин. диаметр [mm]               | 1                     |
| Внутренний радиус патрона макс. диаметр [mm]              | 10                    |
| Полый вал, внутренний диаметр [mm]                        | 10.5                  |
| Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя   | да                    |
| Крепление на штативе                                      | Держатель             |
| Диаметр насадки [mm]                                      | 16                    |
| Длина насадки [mm]  | 145                   |
| Индикатор вращающего момента                              | нет                   |
| Номинальный вращающий момент [Nm]                         | 9.0                   |
| Размеры [mm]  | 123 x 364 x 252       |
| Вес [kg]  | 7.4                   |
| Допустимая температура окружающей среды [°C]              | 5 - 40                |
| Допустимая относительная влажность [%]                    | 80                    |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529                        | IP 42                 |
| Разъем RS 232   | нет                   |
| Аналоговый выход  | нет                   |
| Напряжение [V]  | 220 - 240 / 115 / 100 |
| Частота [Hz]  | 50/60                 |
| Потребляемая мощность [W]                                 | 220                   |
| Идент.No.   | 2760000               |